

PartSens提供了一个表面颗粒测试的一个可靠的解决方案。PartSens的理想应用是在光滑，不透光，平坦的表面例如还没冲压的铝或钢板，或是晶圆。

但是如果你有一个不光滑，不透光，不平坦的表面怎么办？

PMT有PartSens需要的工具来测任何表面！

- 面罩 / 采样夹具：
 - 半透明和透明材料需要使用避光面罩禁止环境光影响测量。
 - 以成批的方式采样大型表面需要严格遵守测试方法以取得最佳重复性。采样夹具会使采样地点更标准化。
- 粘垫可以从任何表面提取粒子，并使用PartSens离线测量：
 - 矩形垫 (7 x 20 cm 和 13 x 36 cm)
 - 圆碟 (31 mm 和 41 mm)
 - 特定尺寸
 - 完整的粘垫工具箱 (包括粘垫, 镊子和固定器)
- 取样头模具, 颈圈和坐骑
 - PartSens自动化要求定制化模具来确保采样头牢靠的固定在机械手, 以便取得持续性和重复性的数据。
 - 颈圈可设计到符合你的需求, 例如使用在不规则表面上或更小的成分/取样片的采样位置(<31mm)
 - 在订购加工件之前让我们的设计工程师给你3D打印一个模型试用!
- 数据馈送
 - 用串行数据端口取代打印机

联络我们

TEL: 021-58397708/138-1600-3459

FAX: 021-58397825

网址: www.quest-tech.com.cn

E-mail: dannylin@quest-technology.com

PMT (USA) LLC
2015 Ionosphere Street
Suite 203
Longmont, CO 80504
www.pmt-us.com