



HPD 高压扩散器



规格:

说明: 高压扩散器

材料: 不锈钢仪丁腈橡胶(丁腈橡胶)和氟橡胶(VITON) O型圈

入口压力范围: 30 至 150psi [2-10.3bar]

出口流量: 0.1CFM 或 1CFM

流量控制: 金属孔板

等速采样点: 在入口压力范围可调

样品液: 压缩空气, 氮气和惰性气体

进口和出口: #4 金属垫片高纯度 VCR 接头

直径: 1.31" [3.3 厘米] 大帽

长度: 8.14" [20.7 厘米]

的设置 在 30psi 和 9.87" [25.1 厘米] 的设置 在 150psi

重量: 1.11 磅 [0.5 公斤] 清洁度: 容易拆卸和清洗; 更换 O 型密封圈

高压扩散器的设计与 LIGHTHOUSE 的产品配合在高压环境下对空气中中的颗粒进行计数。其标准应用包括 CDA 取样, 氮和其他惰性气体。

在通风, 配置是多余的样品被排出的气体进入试验区(通风模型)或试验区以外的耗尽(端口模式)。高压扩散器将接受进口压力范围从 30 到 150 psi (2 至 10.3 bar) 的是 1.0 或 0.1 CFM 出口流量, 以满足您的应用需求。

5 块不锈钢的设计是由可更换的碳氟化合物(氟橡胶) O 型环构成, 以便快速地拆卸、清洗或服务。

莱特浩斯在设计 and 制造上是值得你信赖和拥有的。

高压扩散器 (气体回收功能)

不锈钢与丁腈橡胶(丁腈橡胶)和氟橡胶(VITON) O 型圈

30 至 150psi [2-10.3 巴]

0.1CFM 或 1CFM

金属孔板

在入口压力范围可调

压缩空气, 氮气和惰性气体

#4 金属垫片高纯度 VCR 接头

1.31" [3.3 厘米] × 3.08" [7.8 厘米]

9.1" [23.1 厘米] 的设置 在 30 psi 和 10.83" [27.5 厘米] 的设置 在 150psi

1.65 磅 [0.75 公斤]

容易拆卸和清洗; 更换 O 型密封圈

Manufactured by:



LIGHTHOUSE
WORLDWIDE SOLUTIONS

www.golighthouse.com
info@golighthouse.com

Tel: 800 945 5905
510 438 0500 (Outside of USA)



广思科技

QUESTTECHNOLOGY

网站: www.quest-tech.com.cn

电话: 8602158397708/8602158397706/8602168640335

传真: 8602158397825